

Het is onze missie om beweging en variatie op de werkplek mogelijk te maken. HÅG stoelen stimuleren intuïtief de natuurlijke beweging van het lichaam. Gevarieerde zithoudingen leiden tot een betere gezondheid en hogere productiviteit.

HÅG Capisco Puls

- Gemaakt voor meer bewegingsvrijheid, variatie en natuurlijke zitposities.
- Zorgt voor een rechtop zittende houding en een natuurlijke kromming in uw onderrug.
- Maakt het gemakkelijk om actief te zitten in een semi-standende positie.
- Perfect voor het schakelen tussen zitten en staan met een in hoogte verstelbaar bureau.
- Verstelbare zithoogte, zitdiepte, rughoogte, achterwaartse kantelweerstand en vergrendelbare kanteling.



Design: Peter Opsvik. Gepatenteerd en beschermd ontwerp



KWALITEIT

10 jaar garantie:

HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel bij gebruik tot 9 uur per dag.

Certificaten:

- Getest volgens EN 1335 Klasse A, ANSI / BIFMA X5.1, EN 16139 en GS-keurmerk
- Flokk is DNV-GL gecertificeerd volgens ISO 9001

Onderhoud:

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem schoon met een schone, witte doek of spons die licht bevochtigd is met schoon lauw water. Verwijder geen plastic onderdelen en probeer het zitmechanisme niet te openen. Neem contact op met uw Flokk-dealer als de stoel moet worden hersteld of onderhouden.

Cleanroom:

Evaluatie werd in cleanroom situatie uitgevoerd. De stoel voldoet aan ISO 14644 Klasse 4 en 5. Alleen goedgekeurd met zwart antistatisch vinyl

Informatie over brandveiligheid:

- CMHR-schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag verkrijgbaar, maar moet worden opgegeven op het moment van bestelling en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan levertijden.
- HÅG Capisco Puls is BS 5852 Crib 5 en Cal / TB 133 goedgekeurd.

KWALITEIT

10 jaar garantie:

HÅG garandeert 10 jaar bij normale slijtage van de stoel bij gebruik tot 9 uur per dag.

Certificaten:

Getest volgens EN 1335 Klasse A, ANSI / BIFMA X5.1, EN 16139 en GS-keurmerk.

Flokk is DNV-GL gecertificeerd volgens ISO 9001.

Onderhoud:

Stofzuig de stoel met een meubelborstel of veeg hem schoon met een schone, witte doek of spons die licht bevochtigd is met schoon lauw water. Verwijder geen plastic onderdelen

en probeer het zitmechanisme niet te openen. Neem contact op met uw Flokk-dealer als de stoel moet worden hersteld of onderhouden.

Cleanroom:

Evaluatie werd in cleanroom situatie uitgevoerd. De stoel voldoet aan ISO 14644 Klasse 4 en 5. Alleen goedgekeurd met zwart antistatisch vinyl

Informatie over brandveiligheid:

CMHR-schuim (brandwerend schuim) is op aanvraag verkrijgbaar, maar moet worden opgegeven op het moment van bestelling en voegt ongeveer twee tot vijf weken toe aan levertijden.

HÅG Capisco Puls is BS 5852 Crib 5 en Cal / TB 133 goedgekeurd.



MODELLEN EN AFMETINGEN



Fysiske metingen HÅG Capisco Puls	8001	8002	8010	8020
Zithoogte 150 mm gaslift * [1]	365-500*	375-515*	390-525*	400-535*
Zithoogte 200 mm gaslift [1]	455-620	470-635	455-640	470-650
Zithoogte 265 mm gaslift [1]	540-770	555-785	540-795	555-805
Hoogte van de rugleuning [2]	-	-	400	400
Hoogte van het belangrijkste steunpunt in de rugleuning [3]	-	-	140-230	130-220
Zitdiepte [5]	-	-	400-470	400-470
Seat width [7]	460	460	460	460
Maximale stoelbreedte [8]	-	-	565	565
Voetbasis diameter [9]	730	730	730	730
Gewicht	7.0 kg	7.0 kg	11.1 kg	11.1 kg

Afmetingen in mm. Gemeten met een belasting van 64 kg.

Wanneer een stoel verstelbaar is, worden minimale en maximale afmetingen aangegeven.


De hellingsgraad is 15 ° naar achteren. Dit kantelen vindt plaats vanuit de uitgangspositie of 2 ° naar achteren. Houd er rekening mee dat deze afmetingen van stoel tot stoel kunnen verschillen.

* Standaard gasveer volgens EN 1335 Klasse A.

A: Centraal punt van de stoel, met een belasting van 64 kg.

S: Het verste punt van de rugleuning, referentiepunt voor het meten van de instelling van de rugleuning

S: Het verste punt van de rugleuning, referentiepunt voor het meten van de instelling van de rugleuning



CONFIGURATIE OPTIES

- Plastic kleuren beschikbaar (zie hieronder).
- De modellen 8010 en 8001 zijn beschikbaar in alle stoffen uit de HÅG Standaard Collectie of de HÅG Extended Collectie (behalve in leer en Steelcut Trio).
- Optioneel kussen op de modellen 8020 en 8002 voor extra zitcomfort, verkrijgbaar in Nexus, Sprint en Evida.
- Stervoet is verkrijgbaar in zwart kunststof, of in zwart-, zilver-, wit- of gepolijst aluminium.
- HÅG StepUp® biedt optioneel twee extra niveaus voor het plaatsen van uw voeten.
- HÅG FootRing biedt een optioneel extra niveau voor rust en ondersteuning voor uw voeten.

Plastic kleuren:



Clay

Rosehip

Moss

Blueberry

Light grey

Black

White

Sand



Recycled snowplough
marker - Brown

Contacteer voor meer informatie uw HÅG dealer of bezoek: www.flokk.com/hag